

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 0 등급

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스테인레스 스틸 부품 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:
스틸 부품 검정색.

요청 시:
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

도면



품목 요약

주문 번호	타입	X	A=그립 길이	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	톱니 수	L
K0129.1081X30	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	30
K0129.1081X40	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	40
K0129.1081X50	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	50
K0129.2101X30	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	30
K0129.2101X40	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	40
K0129.2101X50	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	50
K0129.2101X60	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	60
K0129.2121X30	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	30
K0129.2121X40	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	40
K0129.2121X50	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	50
K0129.2121X60	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	60
K0129.3161X40	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	40
K0129.3161X50	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	50
K0129.3161X60	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	60

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 0 등급

품목 요약
