

스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 스러스트 핀, 패삭강 재질.

스틸 육각 너트, 경도 등급 04.

스테인리스 버전:

나사 슬리브 1.4305.

스러스트 핀 1.4034.

스테인리스 육각 너트 A2.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

스러스트 핀 경화 처리, 검정 산화 처리 및 연마.

육각 너트, 검정 산화 처리.

스테인리스 버전:

나사 슬리브, 불랭크.

스러스트 핀, 경화 처리, 연마 및 불랭크.

육각 너트, 불랭크.

정보:

인덱스 플런저는 압축 공기를 사용하여 작동합니다.

리셋은 공기 공급 장치를 분리하면 스프링식으로 이루어집니다.

공압 실린더:

단동 피스톤 로드 실린더.

재질:

실린더 파이프, 니켈 플레이트,

피스톤 로드, 스테인리스 스틸,

실링, NBR, 폴리 우레탄.


작동 매체:

필터링된 건조된 공기, 윤활 처리 혹은 윤활되지 않은 상태.

사용 온도: -20 °C ~ +80 °C.

스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저

도면



품목 요약

공압식 인덱스 플런저

주문 번호	본체 재질	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	P=작동 압력 바	F6=피스톤력 6bar 경우 (N)	스프링 수축력 약 N
K1116.1308010	캐삭강	8	M20x1,5	M5	77	67	15	10	18	30	2 - 6	39,6-35,3	11,6-5,1
K1116.1206010	캐삭강	6	M20x1,5	M5	80	70	15	10	18	30	2 - 6	38,7-35,1	9,9-6
K1116.1308015	캐삭강	8	M20x1,5	M5	89	74	15	15	18	30	2 - 6	39,6-33,1	11,6-5,1
K1116.1206015	캐삭강	6	M20x1,5	M5	92	77	15	15	18	30	2 - 6	38,7-32,9	11,8-6
K1116.01308010	스테인레스 스틸	8	M20x1,5	M5	77	67	15	10	18	30	2 - 6	39,6-35,3	11,6-5,1
K1116.01206010	스테인레스 스틸	6	M20x1,5	M5	80	70	15	10	18	30	2 - 6	38,7-35,1	9,9-6
K1116.01308015	스테인레스 스틸	8	M20x1,5	M5	89	74	15	15	18	30	2 - 6	39,6-33,1	11,6-5,1
K1116.01206015	스테인레스 스틸	6	M20x1,5	M5	92	77	15	15	18	30	2 - 6	38,7-32,9	11,8-6