

UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음, 시스템 크기 80mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

경화 스틸.

표면 마무리:

경화 및 검정 산화 처리

기능면 연마.

진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리

정보:

UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.


도면 설명:

1) 진자 고정 나사 M16x65.

경도 등급 10.9.

UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음, 시스템 크기 80mm

도면



품목 요약

UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음

주문 번호	타입	D	D1	H	조임 토크 max. Nm
K1471.140250516	A	25	16,5	5	120
K1471.240250516	B	25	16,5	5	120
K1471.340250516	C	25	16,5	5	120