

## 마그네트 원재료(블록 마그네트) NdFeB 소재

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
NdFeB N35(네오디뮴).

**표면 마무리:**  
니켈 도금 처리


**정보:**  
비차폐 시스템

**온도 범위:**  
max. 80 °C.

**조립:**  
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

### 도면



### 품목 요약

#### 마그네트 원재료(블록 마그네트), NdFeB 소재

주문 번호	B	H	L	접착력 N
K1406.0704	4 ±0,1	1,5 ±0,1	7,5 ±0,1	5
K1406.0706	6 ±0,1	2 ±0,1	7,5 ±0,1	8
K1406.1007	7,5 ±0,1	2 ±0,1	10 ±0,1	11
K1406.1209	9,5 ±0,1	2,5 ±0,1	12 ±0,1	17
K1406.1612	12,5 ±0,1	2,5 ±0,1	16 ±0,1	24
K1406.1816	16,5 ±0,1	4 ±0,1	18 ±0,1	50
K1406.2620	20,3 ±0,1	5 ±0,1	26 ±0,1	77
K1406.3326	26 ±0,1	6,5 ±0,1	33 ±0,1	125