

조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸


표면 마무리:

조절 링 자연적 마무리 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
그루브 스크류 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리.

도면 설명:

1) 두 번째 그루브 스크류 $D1 \geq 75$

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	표면 기본 몸체	타입	D1	B	D2	D3 나사 스테드
K0406.300301	스틸	자연적 마무리	E	3	5	7	M2x3
K0406.300401	스틸	자연적 마무리	E	4	5	8	M2,5x3
K0406.300501	스틸	자연적 마무리	E	5	6	10	M3x4
K0406.300601	스틸	자연적 마무리	E	6	8	12	M4x5
K0406.300701	스틸	자연적 마무리	E	7	8	12	M4x5
K0406.300801	스틸	자연적 마무리	E	8	8	16	M4x6
K0406.300901	스틸	자연적 마무리	E	9	10	18	M5x8
K0406.301001	스틸	자연적 마무리	E	10	10	20	M5x8
K0406.301101	스틸	자연적 마무리	E	11	10	20	M5x8
K0406.301201	스틸	자연적 마무리	E	12	12	22	M6x8
K0406.301401	스틸	자연적 마무리	E	14	12	25	M6x8
K0406.301501	스틸	자연적 마무리	E	15	12	25	M6x8
K0406.301601	스틸	자연적 마무리	E	16	12	28	M6x8
K0406.301801	스틸	자연적 마무리	E	18	14	32	M6x8
K0406.302001	스틸	자연적 마무리	E	20	14	32	M6x8
K0406.302401	스틸	자연적 마무리	E	24	16	40	M8x12
K0406.302501	스틸	자연적 마무리	E	25	16	40	M8x10
K0406.302601	스틸	자연적 마무리	E	26	16	40	M8x10
K0406.302801	스틸	자연적 마무리	E	28	16	45	M8x12
K0406.303001	스틸	자연적 마무리	E	30	16	45	M8x10
K0406.303201	스틸	자연적 마무리	E	32	16	50	M8x12
K0406.303501	스틸	자연적 마무리	E	35	16	56	M8x12
K0406.303601	스틸	자연적 마무리	E	36	16	56	M8x12
K0406.303801	스틸	자연적 마무리	E	38	16	56	M8x12

조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	표면 기본 몸체	타입	D1	B	D2	D3 나사 스테드
K0406.304001	스틸	자연적 마무리	E	40	18	63	M10x16
K0406.304201	스틸	자연적 마무리	E	42	18	63	M10x16
K0406.304501	스틸	자연적 마무리	E	45	18	70	M10x16
K0406.304801	스틸	자연적 마무리	E	48	18	70	M10x16
K0406.305001	스틸	자연적 마무리	E	50	18	80	M10x16
K0406.305201	스틸	자연적 마무리	E	52	18	80	M10x16
K0406.305501	스틸	자연적 마무리	E	55	18	80	M10x16
K0406.305601	스틸	자연적 마무리	E	56	18	80	M10x16
K0406.305801	스틸	자연적 마무리	E	58	20	90	M10x16
K0406.306001	스틸	자연적 마무리	E	60	20	90	M10x16
K0406.306301	스틸	자연적 마무리	E	63	20	90	M10x16
K0406.306501	스틸	자연적 마무리	E	65	20	100	M10x20
K0406.306801	스틸	자연적 마무리	E	68	20	100	M10x20
K0406.307001	스틸	자연적 마무리	E	70	20	100	M10x20
K0406.307201	스틸	자연적 마무리	E	72	20	100	M10x20
K0406.307501	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	E	75	22	110	M12x20
K0406.308001	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	E	80	22	110	M12x20
K0406.308501	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	E	85	22	125	M12x25
K0406.309001	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	E	90	22	125	M12x20
K0406.310001	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	E	100	25	140	M12x25
K0406.300303	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	3	5	7	M2x3
K0406.300403	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	4	5	8	M2,5x3
K0406.300503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	5	6	10	M3x4
K0406.300603	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	6	8	12	M4x5
K0406.300703	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	7	8	12	M4x5
K0406.300803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	8	8	16	M4x6
K0406.300903	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	9	10	18	M5x8
K0406.301003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	10	10	20	M5x8
K0406.301103	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	11	10	20	M5x8
K0406.301203	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	12	12	22	M6x8
K0406.301403	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	14	12	25	M6x8
K0406.301503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	15	12	25	M6x8
K0406.301603	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	16	12	28	M6x8
K0406.301803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	18	14	32	M6x8
K0406.302003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	20	14	32	M6x8
K0406.302403	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	24	16	40	M8x12
K0406.302503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	25	16	40	M8x10
K0406.302603	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	26	16	40	M8x10
K0406.302803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	28	16	45	M8x12
K0406.303003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	30	16	45	M8x10
K0406.303203	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	32	16	50	M8x12
K0406.303503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	35	16	56	M8x12
K0406.303603	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	36	16	56	M8x12
K0406.303803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	38	16	56	M8x12
K0406.304003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	40	18	63	M10x16
K0406.304203	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	42	18	63	M10x16
K0406.304503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	45	18	70	M10x16
K0406.304803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	48	18	70	M10x16
K0406.305003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	50	18	80	M10x16
K0406.305203	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	52	18	80	M10x16
K0406.305503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	55	18	80	M10x16
K0406.305603	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	56	18	80	M10x16
K0406.305803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	58	20	90	M10x16
K0406.306003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	60	20	90	M10x16
K0406.306303	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	63	20	90	M10x16
K0406.306503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	65	20	100	M10x20
K0406.306803	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	68	20	100	M10x20
K0406.307003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	70	20	100	M10x20
K0406.307203	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	72	20	100	M10x20
K0406.307503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	75	22	110	M12x20
K0406.308003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	80	22	110	M12x20
K0406.308503	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	85	22	125	M12x25

조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	표면 기본 몸체	타입	D1	B	D2	D3 나사 스테드
K0406.309003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	90	22	125	M12x20
K0406.310003	스틸	아연 도금, 청색 피막처리	E	100	25	140	M12x25