


## 퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스피들

품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
스틸.

**표면 마무리:**  
스틸, 아연 도금  
플라스틱 그립, 내유성


**정보:**  
K1244.00800 버전의 경우 네오프렌 플런저가 함께 공급됩니다.

### 액세서리:

K0688  
K0689  
K0690  
K0101  
K1442  
K0102  
K0103  
K1443  
K0104  
K0106

## 퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스피들

도면



### 품목 요약

#### 수직발 및 고정형 클램핑 스피들 장착 수직형 퀵 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1244.00800	95°	60°	100	800	600
K1244.02400	90°	70°	150	2400	1200
K1244.03400	90°	70°	200	3400	1600
K1244.04400	90°	70°	250	4400	1600
K1244.05400	100°	50°	280	5400	1800

주문 번호	A	A1	B	B1	C	C1	C2	D	H	L	L1	M
K1244.00800	12,7	25,4	12	6	34,5	9,6	6,4	5,2	116	65,8	28,6	M6x44
K1244.02400	19	35	12	6	48	17,5	7,5	7,1	194	87,7	40	M8x50
K1244.03400	32	50	16	8	64	22	9,5	8,3	240	124,25	65	M10x80
K1244.04400	32	53	20	10	70,4	25	9,5	8,7	245	138,25	74	M12x100
K1244.05400	50,8	76,2	20	10	113,5	31,8	12,7	12,3	335	197,5	107,8	M16x150