


높은 전단 강도와 스테인레스 브래킷이 포함된 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4542로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엡지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.

장점:

표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율 상승.

스테인리스 스틸 1.4542 소재의 볼트는 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.

액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724


안전 나선형 케이블 K0367

루프 리테이닝 케이블 K0367

키 링 K0367

높은 전단 강도와 스테인레스 브래킷이 포함된 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0790.111205010	B	11,5	5	5,5	10	18,3	10	5,9	25	34,6	16,6	15,9	11	5	24
K0790.111205015	B	11,5	5	5,5	10	18,3	15	5,9	25	34,6	16,6	20,9	11	5	24
K0790.111205020	B	11,5	5	5,5	10	18,3	20	5,9	25	34,6	16,6	25,9	11	5	24
K0790.111205025	B	11,5	5	5,5	10	18,3	25	5,9	25	34,6	16,6	30,9	11	5	24
K0790.111205030	B	11,5	5	5,5	10	18,3	30	5,9	25	34,6	16,6	35,9	11	5	24
K0790.111206010	B	11,5	6	6,85	10	18,3	10	6,8	25	34,6	16,6	16,8	11	6	35
K0790.111206015	B	11,5	6	6,85	10	18,3	15	6,8	25	34,6	16,6	21,8	11	6	35
K0790.111206020	B	11,5	6	6,85	10	18,3	20	6,8	25	34,6	16,6	26,8	11	6	35
K0790.111206025	B	11,5	6	6,85	10	18,3	25	6,8	25	34,6	16,6	31,8	11	6	35
K0790.111206030	B	11,5	6	6,85	10	18,3	30	6,8	25	34,6	16,6	36,8	11	6	35
K0790.111206035	B	11,5	6	6,85	10	18,3	35	6,8	25	34,6	16,6	41,8	11	6	35
K0790.111206040	B	11,5	6	6,85	10	18,3	40	6,8	25	34,6	16,6	46,8	11	6	35
K0790.111206045	B	11,5	6	6,85	10	18,3	45	6,8	25	34,6	16,6	51,8	11	6	35
K0790.111206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	50	6,8	25	34,6	16,6	56,8	11	6	35
K0790.111508020	B	15,5	8	9,5	13,5	24	20	7,8	33	46,7	22,7	27,8	15	8	63
K0790.111508025	B	15,5	8	9,5	13,5	24	25	7,8	33	46,7	22,7	32,8	15	8	63
K0790.111508030	B	15,5	8	9,5	13,5	24	30	7,8	33	46,7	22,7	37,8	15	8	63
K0790.111508035	B	15,5	8	9,5	13,5	24	35	7,8	33	46,7	22,7	42,8	15	8	63
K0790.111508040	B	15,5	8	9,5	13,5	24	40	7,8	33	46,7	22,7	47,8	15	8	63
K0790.111508045	B	15,5	8	9,5	13,5	24	45	7,8	33	46,7	22,7	52,8	15	8	63
K0790.111508050	B	15,5	8	9,5	13,5	24	50	7,8	33	46,7	22,7	57,8	15	8	63
K0790.111510020	B	15,5	10	12	13,5	24	20	8,9	33	46,7	22,7	28,9	15	10	100
K0790.111510025	B	15,5	10	12	13,5	24	25	8,9	33	46,7	22,7	33,9	15	10	100
K0790.111510030	B	15,5	10	12	13,5	24	30	8,9	33	46,7	22,7	38,9	15	10	100
K0790.111510035	B	15,5	10	12	13,5	24	35	8,9	33	46,7	22,7	43,9	15	10	100
K0790.111510040	B	15,5	10	12	13,5	24	40	8,9	33	46,7	22,7	48,9	15	10	100
K0790.111510045	B	15,5	10	12	13,5	24	45	8,9	33	46,7	22,7	53,9	15	10	100
K0790.111510050	B	15,5	10	12	13,5	24	50	8,9	33	46,7	22,7	58,9	15	10	100
K0790.111510060	B	15,5	10	12	13,5	24	60	8,9	33	46,7	22,7	68,9	15	10	100
K0790.112112025	B	22	12	14,5	20	33	25	9,9	39,5	59,3	30,3	34,9	21	12	144
K0790.112112030	B	22	12	14,5	20	33	30	9,9	39,5	59,3	30,3	39,9	21	12	144
K0790.112112035	B	22	12	14,5	20	33	35	9,9	39,5	59,3	30,3	44,9	21	12	144
K0790.112112040	B	22	12	14,5	20	33	40	9,9	39,5	59,3	30,3	49,9	21	12	144
K0790.112112045	B	22	12	14,5	20	33	45	9,9	39,5	59,3	30,3	54,9	21	12	144
K0790.112112050	B	22	12	14,5	20	33	50	9,9	39,5	59,3	30,3	59,9	21	12	144
K0790.112112060	B	22	12	14,5	20	33	60	9,9	39,5	59,3	30,3	69,9	21	12	144
K0790.112112070	B	22	12	14,5	20	33	70	9,9	39,5	59,3	30,3	79,9	21	12	144
K0790.112112080	B	22	12	14,5	20	33	80	9,9	39,5	59,3	30,3	89,9	21	12	144
K0790.112116030	B	22	16	19	20	33	30	13,1	39,5	59,3	30,3	43,1	21	16	257
K0790.112116035	B	22	16	19	20	33	35	13,1	39,5	59,3	30,3	48,1	21	16	257
K0790.112116040	B	22	16	19	20	33	40	13,1	39,5	59,3	30,3	53,1	21	16	257
K0790.112116045	B	22	16	19	20	33	45	13,1	39,5	59,3	30,3	58,1	21	16	257
K0790.112116050	B	22	16	19	20	33	50	13,1	39,5	59,3	30,3	63,1	21	16	257
K0790.112116060	B	22	16	19	20	33	60	13,1	39,5	59,3	30,3	73,1	21	16	257

높은 전단 강도와 스테인레스 브래킷이 포함된 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 앵지 max. kN
K0790.112116070	B	22	16	19	20	33	70	13,1	39,5	59,3	30,3	83,1	21	16	257
K0790.112116080	B	22	16	19	20	33	80	13,1	39,5	59,3	30,3	93,1	21	16	257