

퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성


정보:
클램핑 스프링들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
스프링 클램프 용접 가능.

액세서리:

K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106

퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암

도면



품목 요약

퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암

주문 번호	홀딩암의 개구 각도					그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1251.02400	100°					56°	150	1200	2400	800	1600
K1251.04000	112°					61°	250	2000	4000	1400	3000

주문 번호	A	A1	B	B1	B3	C	C1	C2	D	E	H	L	L1	M
K1251.02400	19	34,9	12	6	6	46,8	16	7,1	7,2	31	156	103,4	59,4	M8x63
K1251.04000	31,8	49,2	14	8	8	67,2	19	9,5	8,7	40	229	140,3	91,1	M10x85