

T-슬롯이 있거나 없는 앵글 플레이트, 회주철

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
GJL 250 열처리됨.

요청 시:
기타 슬롯 폭.

도면 설명:
가공 표면: +0.2 mm/ +0.5 mm
가공되지 않은 표면: ±2 mm



도면



품목 요약

T-슬롯이 있거나 없는 앵글 플레이트, 회주철

T-슬롯이 있거나 없는 앵글 플레이트, 회주철

품목 요약

주문 번호	모델 1	L	L1	B	H	H1	S	S1	A	X	T 슬롯
K1451.100125	슬롯 없음	100	40	100	125	-	20	10	-	10	-
K1451.125160	슬롯 없음	125	100	100	160	-	20	10	-	10	-
K1451.200250	슬롯 없음	200	120	125	250	-	30	15	-	15	-
K1451.250300	슬롯 없음	250	200	150	300	-	40	20	-	20	-
K1451.320370	슬롯 없음	320	280	200	370	-	50	25	-	25	-
K1451.400450	슬롯 없음	400	280	265	450	-	60	30	-	30	-
K1451.500550	슬롯 없음	500	360	315	550	-	70	35	-	35	-
K1451.3203701	t-너트 있음	320	280	200	370	65	50	25	80	25	14
K1451.4004501	t-너트 있음	400	280	265	450	75	60	30	100	30	18
K1451.5005501	t-너트 있음	500	360	315	550	75	70	35	100	35	18