

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

어댑터 플레이트: 스틸.

클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

어댑터 플레이트, 아연 도금.

클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.


정보:

어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로 구멍 패턴 3 또는 4인 토글 클램프와 호환할 수 있습니다.

소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음

도면



품목 요약

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음

주문 번호	타입	본체 재질	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S	SW
K1506.0016	A	스틸	52	13	26	-	-	16	M5	-	-	30,5	17,5	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.1020	A	스테인레스 스틸	52	13	26	-	-	20	M5	-	-	34	21	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.0028	A	스틸	52	13	26	-	-	28	M5	-	-	41	28	66	11	30	13	26	-	-	-	-	5	6
K1506.0116	B	스틸	52	7	38	-	-	16	M5	M6	-	30,5	17,5	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.1120	B	스테인레스 스틸	52	7	38	-	-	20	M5	M6	-	34	21	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.0128	B	스틸	52	7	38	-	-	28	M5	M6	-	41	28	96	11	30	7	38	-	-	-	-	5	6
K1506.0216	C	스틸	52	13	26	7	38	16	M5	M5	M6	30,5	17,5	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.1220	C	스테인레스 스틸	52	13	26	7	38	20	M5	M5	M6	34	21	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6
K1506.0228	C	스틸	52	13	26	7	38	28	M5	M5	M6	41	28	96	11	30	13	26	26	7	38	30	5	6