


클램핑 조, 플로팅 클램프용

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
질소 검정 산화 처리.

정보:
이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다.



도면



품목 요약

플로팅 클램프용 클램핑 조

주문 번호	타입	모델 1	B	B1	D	D1	H 클램핑 범위	H1	H2	L	L1	L2	L3
K1490.90000	A	표준 클램핑 조, 하부	28	15	-	-	-	26,8	-	28	-	10	-
K1490.90012	B	표준 클램핑 조, 상부	28	15	-	-	0-12	21	-	29,5	-	11,5	-
K1490.90416	C	표준 클램핑 조, 상부	28	15	-	-	4-16	24,5	3,5	29,5	-	11,5	-
K1490.91527	C	표준 클램핑 조, 상부	28	15	-	-	15-27	24,5	14,5	29,5	-	11,5	-
K1490.92638	C	표준 클램핑 조, 상부	28	15	-	-	26-38	35,5	25,5	29,5	-	11,5	-
K1490.90029	D	상부 클램핑 조	28	15	M8	9	-	29,5	16,5	31,5	24,5	8	16
K1490.90040	D	상부 클램핑 조	28	15	M8	9	-	40,5	27,5	31,5	24,5	8	16
K1490.910000	E	하부 클램핑 조	28	15	5,8	9	-	32,8	-	30	23	10	-

