

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스테인레스 스틸 1.4548.

표면 마무리:
경화 처리, 40 HRC, 자연적 마무리

도면 설명:
1) 베이스 플레이트

도면



품목 요약

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	D5	D6	T	최소 베이스 플레이트- 두께 H
K1476.13	13	17,3	25	20,03	12,1	6,6	5,58	20	26	6,92	20
K1476.16	16	20,7	28,6	22,03	12,1	6,9	6,6	22	29	7,24	20
K1476.20	20	24,8	32,2	28,03	17,1	8,42	8,13	28	33	8,74	25
K1476.25	25	30,4	40,2	35,03	21	10,22	10,16	35	41	10,54	25
K1476.30	30	36,2	48,2	42,03	21,8	10,63	11,18	42	49	10,95	30
K1476.35	35	41,3	54,2	48,03	25,1	12,18	14,78	48	55	12,5	32
K1476.50	50	58,4	75,2	67,03	31,1	15,43	18,67	67	76	15,75	45

