

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



for electrics



설명

재질:

열가소성 수지 PA6.

표면 마무리:

열가소성 수지, 검정색.

정보:

적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.

타입 A:

그립 레그의 조임면에 있는 8핀 커넥터로 연결..

타입 B:

그립 레그의 조립면에서 연결 케이블.

기술 데이터:

다운로드 참조, 기술 정보

연결 방법: 소켓 M12x1 8 핀 또는 5m 케이블

보호 등급: IP54 (조여진 커넥터의 A형용).

조립:

뒷 부분으로부터.

액세서리:

타입 A용:

커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.


도면 설명:

타입 A: 커넥터 포함

타입 B: 케이블 포함

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립

도면



품목 요약

보우 그립, 플라스틱, 스위치 기능 있음

주문 번호	타입	구성품 색상	A	B	D	H	H1	H2 max.	H3	L	L1	T	하중 N
K1527.11601	A	녹색	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.11602	A	빨강	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.21601	B	녹색	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000
K1527.21602	B	빨강	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000