

넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
GJL 300.


표면 마무리:
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨

정보:
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. T-슬롯이 있는 앵글 플레이트는 표준화된 클램핑 유닛으로, 공작물 클램핑을 빠르고 경제적으로 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 높은 반복 정확도를 보장합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.

도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀

넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음

도면



품목 요약

T-슬롯이 있는 넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트

주문 번호	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=슬롯 너비	NL=조립 홀 수	NB=조립 홀 수
K1531.314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
K1531.314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
K1531.314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
K1531.314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
K1531.314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
K1531.318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
K1531.318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
K1531.318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
K1531.318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
K1531.318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음

품목 요약
