


8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

GJL 300.

표면 마무리:

장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨

정보:

그리드 간격 $50 \pm 0.02\text{mm}$.

그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.

영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.

클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.

DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.

그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.

운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.

요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.

요청 시:

기타 치수


도면 설명:

1) 그리드 홀

2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)


8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

도면



8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

도면



품목 요약

8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

주문 번호	L	H	L1	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	그리드 홀 수	NL=조립 홀 수	NB=조립 홀 수
K1535.21240050	400	500	250	12	M12	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	128	1	7
K1535.21240065	400	650	250	12	M12	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	176	1	10
K1535.21250060	500	600	300	12	M12	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	160	1	9
K1535.21250075	500	750	300	12	M12	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	208	1	12
K1535.21263070	630	700	350	12	M12	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	192	1	11
K1535.21263085	630	850	350	12	M12	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	240	1	14
K1535.21280080	800	800	500	12	M12	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	448	3	13
K1535.21280100	800	1000	500	12	M12	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	576	3	17
K1535.21640050	400	500	250	16	M16	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	128	1	7
K1535.21640065	400	650	250	16	M16	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	176	1	10
K1535.21650060	500	600	300	16	M16	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	160	1	9
K1535.21650075	500	750	300	16	M16	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	208	1	12
K1535.21663070	630	700	350	16	M16	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	192	1	11
K1535.21663085	630	850	350	16	M16	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	240	1	14
K1535.21680080	800	800	500	16	M16	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	448	3	13
K1535.21680100	800	1000	500	16	M16	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	576	3	17