



## 스틸 플랫 클램프 T-슬롯용


### 품목 설명/제품 이미지



편심 사용



릭 액팅 클램프 1/4 회전



공작물을 테이블 표면에 바로 클램핑하거나 아래에서 베이스에 지지(아래로 자유롭게 이동할 수 있는 작업용)

### 설명

#### 재질:

스틸 몸체.  
클램핑 유닛 및 스틸 스프링 스톱.

#### 표면 마무리:

몸체 열처리.

#### 주문 정보:

주문 번호는 클램핑 유닛과 스톱으로 이루어진 쌍을 포함합니다.

#### 정보:

클램핑 부품에 있는 편심 스크류를 돌리면 공작물이 아래로 압착됩니다 (하향 압력). 또한 클램핑 부품이 공작물을 스톱에서 압착하여 평면 평행 지지가 가능합니다.

스톱 면은 정확한 반복을 가능하게 하는 기준을 제공합니다.

캠 허브: 1.2 mm.


#### 이용:

장치 및 T-슬롯 테이블에서 다축 및 단일 부품 고정에 적합합니다.

#### 도면 설명:

- 1) 편심 스크류
- 2) 클램핑 유닛
- 3) 스톱
- 4) 몸체

### 도면



### 품목 요약

### T-슬롯용 스틸 플랫 클램프

## 스틸 플랫 클램프 T-슬롯용

### 품목 요약

주문 번호	B	B1	H	H1	H2	L	L1	L2	SW	슬롯 너비	F kN	조임 토크 Nm
K1540.10	18	20	10,5	7,5	5	46	25	15	4	10	4	9
K1540.12	18	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	12	4	9
K1540.14	22	20	10,5	7,5	5	52	25	15	4	14	4	9
K1540.16	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	16	4	9
K1540.18	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	18	4	9