

## 표준 클램핑 조, 상부, D형

품목 설명/제품 이미지




### 설명


**재질:**  
경화 스틸.

**표면 마무리:**  
질소 검정 산화 처리.

**정보:**  
이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다.



### 도면



주문 번호	H = 최대 클램핑 범위 다음과 결합 K1490.90000 [mm]	H = 최대 클램핑 범위 다음과 결합 K1490.910000 [mm]
K1490.90416	4-16	-
K1490.91527	15-27	-
K1490.92638	26-38	-
K1490.90029	29	23
K1490.90040	40	34

## 표준 클램핑 조, 상부, D형

## 품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	B	B1	D	D1	H1	H2	L	L1	L2	L3
K1490.90029	D	상부 클램핑 조	28	15	M8	9	29,5	16,5	31,5	24,5	8	16
K1490.90040	D	상부 클램핑 조	28	15	M8	9	40,5	27,5	31,5	24,5	8	16