

표준 클램핑 조, 하부, E형

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
질소 겹청 산화 처리.

정보:
이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다.



도면



주문 번호	H = 최대 클램핑 범위 다음과 결합 K1490.90000 [mm]	H = 최대 클램핑 범위 다음과 결합 K1490.910000 [mm]
K1490.90416	4-16	-
K1490.91527	15-27	-
K1490.92638	26-38	-
K1490.90029	29	23
K1490.90040	40	34

표준 클램핑 조, 하부, E형

품목 요약

타입	주문 번호	모델 1	B	B1	D	D1	H1	L	L1	L2
E	K1490.910000	하부 클램핑 조	28	15	5,8	9	32,8	30	23	10