

수평형 공압 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 레버 부품 및 클램핑 스프링들.

표면 마무리:

아연 도금 및 크롬 처리 레버 부품.
인산염 처리 클램핑 스프링들 및 너트.
실린더 검정색.


정보:

K1548.01000 및 K1548.01200 버전에는 네오프렌 플런저가 공급됩니다.

공압 실린더:

충격 조정 장치 없는 복동 실린더.

도면



품목 요약

수평형 공압 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도	한 사이클 당 공기 사용	홀딩력 6 바 F1 N	홀딩력 6 바 F2 N	클램핑력 6 바 F3 N	클램핑력 6 바 F4 N	P=작동 압력 바	분당 스트로크 수 6 바
K1548.01000	70°	0,06 dm³	1000	1500	800	1200	2 - 6	60
K1548.01200	85°	0,08 dm³	1200	1800	1000	1500	2 - 6	60
K1548.01600	90°	0,28 dm³	1600	2400	1200	1800	2 - 6	50
K1548.03000	85°	0,32 dm³	3000	5400	2400	4800	2 - 6	50

수평형 공압 클램프

품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	R
K1548.01000	16	212,5	5	24	40	5,5	18	9	4,5	52	243,5	31	M5x35	G1/8
K1548.01200	12,7	218	7	26,8	48	6,2	25	11	5,2	61,5	261	43	M6x50	G1/8
K1548.01600	19	270	8	32	59	8,9	34,5	17,5	7,1	85,2	345,2	75,2	M08x65	G1/8
K1548.03000	32	311,5	10	45	76	13,2	53,5	25	8,7	117,5	435,5	124	M12x100	G1/8