

T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않습니다. 따라서 간단한 세척이 보장됩니다.

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T-그립 측은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.


요청 시:

기타 나사 깊이, 인치 나사, 수나사

액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

도면



품목 요약

T 그립, 암나사, 스테인리스 스틸, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

주문 번호	A	B	D	D3	H	H1	T
K1515.5505	55,2	12,3	M5	11,65	32,9	21	7,5
K1515.6506	65,3	14	M6	14	37	22,7	9
K1515.7508	75,3	17,7	M8	17,8	41,2	24,9	12