

## 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

레일, 스틸.  
볼 케이스 스틸 및 플라스틱.  
볼, C 스틸.

##### 표면 마무리:

아연 도금, 청색 피막처리된 레일  
경화 처리된 볼.

##### 주문 정보:

쌍으로 판매

##### 정보:


완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

##### 주의:

모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.

### 도면



### 품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45kg

## 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

### 품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	스트로크 S	지탱력 상 당 kg
K1577.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	46	250	250	45
K1577.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	46	300	300	45
K1577.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	46	350	350	45
K1577.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	46	400	400	45
K1577.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	46	450	450	45
K1577.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	46	500	500	45
K1577.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	46	550	550	45
K1577.0600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	46	600	600	45
K1577.0650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	46	650	650	45
K1577.0700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	46	700	700	45