


## 인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립 및 카운터 너트 포함 품목 설명/제품 이미지



<p>흑회색</p> <p>RAL 7021</p>	<p>퓨어 오렌지</p> <p>RAL 2004</p>	<p>신호 녹색</p> <p>RAL 6032</p>	<p>트래픽 블루</p> <p>RAL 5017</p>
<p>인한 회색</p> <p>RAL 7035</p>	<p>신호등 빨강</p> <p>RAL 3020</p>	<p>밝은 노랑</p> <p>RAL 1021</p>	



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 작동 요소.  
버섯형 그립, 열가소성.

#### 표면 마무리:

버섯모양 노브 열가소성, 검회색.  
플라스틱 커버, 열가소성, 검정색, 회색, 붉은색 또는 노란색.

#### 주문 정보:

원격 조정을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.

#### 정보:

조작 부품의 대안으로 배송된 나사 니플(Ø5 x 7 mm)을 사용하여 개별 조작 부품을 시스템에 통합할 수 있습니다.

다양한 길이의 보우덴 케이블을 사용할 수 있습니다.  
각각의 적용에 맞는 정확도를 보장하기 위해 장착 시에 보우덴 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용할 수 있습니다.

적합한 공작재료의 선택과 코팅 처리를 통해 부식을 방지할 수 있습니다.  
다. 와이어 케이블 또는 보우덴 케이블 피복은 필요 시 간단하게 교체할 수 있습니다.

보우덴 케이블을 설치할 때 다음 사항을 유의하십시오:  
다른 쪽 와이어 길이는 설치 각도, 힘 반경 및 하중 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 피복)의 길이는 반드시 보우덴 케이블 설치 후에 배송된 조절 나사로 맞추어야 합니다. 동시에 조절 나사로 보우덴 케이블 시스템의 초기 하중이 설정됩니다.  
설치할 때 특히 최소 힘 반경  $R = 65\text{mm}$  이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁으면 마모와 마찰이 증가할 수 있습니다.  
조립 중 잠시라도 최소 힘 반경 이하로 구부러지지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 와이어 피복에 손상이 발생할 수 있습니다. 와이어 피복은 그 외에 압력만 수용하도록 됩니다. 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나서 지속적으로 손상됩니다.

#### 요청 시:

특수 설계 버전.

#### 공급 내역:

플라스틱 커버가 있는 작동 요소.

#### 액세서리:

- 육각 너트 K0700.
- 브레이싱 부품 K0638.
- 스페이서 링 K0665.
- 포지셔닝 부싱 K1290.
- 작동 요소 K1502.12420.
- 브레이크 케이블 K2116.
- 와이어 로프 K2023.
- 케이블 피복 K2024.
- 엔드 슬리브 K2025.
- 조절 볼트 K2026.

## 인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립 및 카운터 너트 포함 품목 설명/제품 이미지


나사 니플 K2027.

### 도면 설명:

- 1) 인덱스 플런저
- 2) 브레이크 와이어 외피
- 3) 브레이크 와이어 케이블
- 4) 조절 나사
- 5) 작동 요소
- 6) 나사 니플
- 7) 커버

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	색상 덮개	D 압나사	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW1	SW2
K1502.12420	검회색 RAL 7021	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124201	오렌지 RAL 2004	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124202	시그널 녹색 RAL6032	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124203	청색 RAL5017	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124205	연한 회색 RAL 7035	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124206	신호등 빨강 RAL 3020	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30
K1502.124207	밝은 노랑 RAL 1021	M6	M20x1,5	33	73	28	12	25	22	30