

## 수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스피들 장착

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.


#### 표면 마무리:

스틸, 아연 도금  
스테인리스 스틸, 블랭크  
플라스틱 그립, 내유성



## 수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스피들 장착

도면



### 품목 요약

#### 수평발 및 고정형 클램핑 스피들 장착 수평형 미니 퀵 클램프

주문 번호	본체 재질	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1541.00500	스틸	90°	75°	80	500	250
K1541.10500	스테인레스 스틸	90°	75°	80	500	250

주문 번호	본체 재질	A	A1	A3	B	B1	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
K1541.00500	스틸	15,9	23,8	11,1	15,9	23,8	1,5	9,7	3	4,4	17,3	81,2	18,3	M4x20
K1541.10500	스테인레스 스틸	15,9	23,8	11,1	15,9	23,8	1,5	9,7	3	4,4	17,3	81,2	18,3	M4x20