


1/4 회전 잠금 장치, 리세스 헤드 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

폴랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버 등을 안전하게 지탱하고 닫기 위한 1/4 회전 잠금 장치. 잠금 장치는 90° 회전으로 닫히고 열립니다. 이때 소위 잠금 핀에 있는 십자 핀이 잠금 장치 하부에 있는 곡선을 통해 움직여서 스프링에 사전 장력이 가해지게 됩니다. 곡선의 끝에는 십자 핀이 맞물리는 작은 홈이 있습니다. 스프링에 의해 생성된 잠금 장치의 프리텐셔닝력이 연결 상태가 진동에도 안전하게 유지되도록 합니다.

잠금 장치 시스템의 모든 구성품(잠금 핀, 받침판, 잠금 장치 하부)은 커버 또는 프레임과 분리할 수 없는 상태로 연결되어 있습니다.

조작은 리세스를 통해 이행됩니다.

1/4 회전 잠금 장치는 항상 1/4 회전 잠금장치, 받침판, 잠금 장치 하부로 구성되어 있습니다.

기술 데이터:

최대 인장력 1300N.

조립:


커버를 통해 8mm 구멍을 뚫고 볼트를 핀과 함께 끼운 후 후면에서부터 받침판으로 고정합니다. 프레임에는 13mm의 중간 구멍과 두 개의 고정 구멍을 하부의 구멍 이미지에 따라 뚫습니다.

액세서리:

받침판 K1731.

잠금 장치 하부 K1732.

도면



1/4 회전 잠금 장치, 리세스 헤드 있음

품목 요약

주문 번호	A	L	L1
K1730.211015	0,75 - 1,50	14,95	10,15
K1730.211090	1,50 - 2,25	14,95	10,9
K1730.211165	2,25 - 3,00	14,95	11,65
K1730.211240	3,00 - 3,75	17,2	12,4
K1730.211315	3,75 - 4,50	17,2	13,15
K1730.211390	4,50 - 5,25	17,2	13,9
K1730.211465	5,25 - 6,00	19,45	14,65
K1730.211540	6,00 - 6,75	19,45	15,4
K1730.211615	6,75 - 7,50	19,45	16,15
K1730.211690	7,50 - 8,25	21,7	16,9
K1730.211765	8,25 - 9,00	21,7	17,65
K1730.211840	9,00 - 9,75	21,7	18,4
K1730.211915	9,75 - 10,50	23,95	19,15
K1730.211990	10,50 - 11,25	23,95	19,9
K1730.212065	11,25 - 12,00	23,95	20,65
K1730.212140	12,00 - 12,75	26,2	21,4
K1730.212215	12,75 - 13,50	26,2	22,15
K1730.212290	13,50 - 14,25	26,2	22,9
K1730.212365	14,25 - 15,00	28,45	23,65
K1730.212440	15,00 - 15,75	28,45	24,4
K1730.212515	15,75 - 16,50	28,45	25,15
K1730.212590	16,50 - 17,25	30,7	25,9
K1730.212665	17,25 - 18,00	30,7	26,65
K1730.212740	18,00 - 18,75	30,7	27,4
K1730.212815	18,75 - 19,50	32,95	28,15
K1730.212890	19,50 - 20,25	32,95	28,9
K1730.212965	20,25 - 21	32,95	29,65