

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리

이용:

기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 산업, 재활 및 의료 기술


조립:

조작면으로부터

액세서리:

육각 소켓 헤드 나사, DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립, 외부 보어 있음

주문 번호	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1640.1100160051	1.4308	블라스트 처리	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160051	1.4308	블라스트 처리	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160051	1.4308	블라스트 처리	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160051	1.4308	블라스트 처리	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160160051	1.4308	블라스트 처리	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161051	1.4308	광택	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161051	1.4308	광택	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120161051	1.4308	광택	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161051	1.4308	광택	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음

품목 요약

주문 번호	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1640.1160161051	1.4308	광택	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100160052	1.4404	블라스트 처리	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160052	1.4404	블라스트 처리	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160052	1.4404	블라스트 처리	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160052	1.4404	블라스트 처리	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160160052	1.4404	블라스트 처리	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161052	1.4404	광택	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161052	1.4404	광택	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120161052	1.4404	광택	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161052	1.4404	광택	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160161052	1.4404	광택	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000