

장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.

표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 볼트 휠 포함 스위벨 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오염 저항은 $\leq 10^4 \Omega$ 입니다.

이용:


운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정전기 방전을 방지할 수 있습니다.

온도 범위:

-20 °C ~ +60 °C

도면

"stop fix" 포함
스위벨 캐스터



장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	D	D1	D2	H	R	지탱력 kg
K1759.11050192	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	25	19	50	11	43	69	50	30
K1759.11075252	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	29	25	75	11	43	98	66,5	50
K1759.11100252	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	33	25	100	11	43	121	83	60