



스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립



품목 설명/제품 이미지



조립:



* 오차:
타입 A: H4 ±0.05
L3 ±0.05
타입 B: H4 ±0.05
L3 ±0.1
타입 C: H4 ±0.1
L3 ±0.1



설명

재질:

잠금장치 PC/ABS.

스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

잠금장치, 검은색.

스프링, 광택처리.

정보:

본 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 3가지 크기로 공급됩니다.

가연성 등급: UL94 HB.

액추에이션 원리:

그립을 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.

도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.

이용:

- 자동차 산업
- 의료 기술
- 기계 공학
- 기기 제조
- 산업용 캐비닛

조립:


1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다.
2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다.
3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.

도면 설명:

- 1) 프레임
- 2) 도어 패널
- 3) 조립 절단면
- 4) 작동 방향
- 5) 잠금장치
- 6) 스프링

스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립

도면



품목 요약

스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립

주문 번호	타입	B	B1	H	H1=전체 홀딩 범위	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	R	최대 운전 하중 N	온도 범위 °C	S=도어 두께(mm)
K1652.211060	A	6	4,4	11,6	2,2	1,3	6,1	4,57	15,9	12,75	5	8,33	4,8	max. 0,1	25	-40에서 60	0,6
K1652.215090	B	9,5	7,8	15,5	2,65	2,1	9,1	8,2	22,5	19,05	6,3	12,7	6,4	max. 0,1	90	-40에서 60	0,8
K1652.222160	C	16,5	14	23,1	4,5	2,6	13,6	14,3	36	30	10,3	22,2	29,5	max. 0,1	130	-40에서 60	1