

시트 스틸 스위벨 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 고중량 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.

표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오염 저항은 $\leq 10^4 \Omega$ 입니다.

이용:


운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정전기 방전을 방지할 수 있습니다.

온도 범위:


-20 °C ~ +60 °C

도면

스위벨 캐스터



시트 스틸 스위벨 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 고중량
사양
도면



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	D	H	R	지탱력 kg
K1760.1108032	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	32	80	111	80	65
K1760.1110032	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	32	100	136	90	70
K1760.1112532	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	32	125	161	102,5	80