

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체


표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.

도면



가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	지탱력 kg
K1762.10037	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	36	32	-	60	85	100	9	125	100	80	86	170
K1762.12537	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	40	37	-	60	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1762.16050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	60	50	75	80	110	160	11	195	140	105	140	350
K1762.20050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	65	50	75	80	110	200	11	235	140	105	165	400