


Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠

표면 마무리:


하우징은 견고한 용접 강철 구조입니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.

정보:

용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.

도면

고정 캐스터



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	지탱력 kg
K1769.160501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	160	11	205	140	105	700
K1769.200501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	200	11	245	140	105	1000
K1769.250601	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	60	105	-	140	250	14	305	175	140	1350

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양**품목 요약**
