

# 통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:



알루미늄, 다이캐스팅 하우징.  
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.  
경질 고무 소재 잠금발.

### 표면 마무리:


파우더 코팅 하우징, 상아색.  
광택 처리된 스틸 부품, 청색 피막처리.  
롤러, 검정색 잠금발.

### 정보:

통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 턴테이블에 실행된 볼 베어링 있음. SW 13 스패너 또는 통합형 조절 휠로 높이 조절. 휠 축, 나사 체결됨.



## 통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함 도면



### 품목 요약

#### 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함 통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터

주문 번호	모델 1	휠 베어링	고정 방법	D	D1	A	B	B1	B3	H	H1	L	L1	R	SW	지탱력 kg
K1786.045180	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	볼트 홀	45	M8x12	32	18	-	58	72	82	-	-	54,5	40	180
K1786.050220	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	볼트 홀	50	M12x15	38	22	-	72	84	94	-	-	63	46	250
K1786.063290	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	볼트 홀	63	M12x15	46	29	-	85	104	119	-	-	77,5	65	500
K1786.045181	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	마운팅 플레이트	45	7	32	18	42	58	72	82	55	42	54,5	-	180
K1786.050221	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	마운팅 플레이트	50	7	38	22	58	72	84	94	73	58	63	-	250
K1786.063291	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	마운팅 플레이트	63	9	46	29	70	85	104	119	90	70	77,5	-	500