

장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터, 전기 전도성 표준 모델

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.

표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오염 저항은 $\leq 10^4 \Omega$ 입니다.

이용:


운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정전기 방전을 방지할 수 있습니다.

온도 범위:

-20 °C ~ +60 °C

장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터, 전기 전도성 표준 모델

도면



품목 요약

표준 모델 장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터, 전기 전도성

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	D	D1	D2	H	R	지탱력 kg
K1759.11050191	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	-	19	50	11	-	69	-	30
K1759.11075251	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	-	25	75	11	-	98	-	50
K1759.1105019	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	25	19	50	11	43	69	50	30
K1759.1107525	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	29	25	75	11	43	98	66,5	50
K1759.1110025	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	33	25	100	11	43	121	83	60
K1759.11050192	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	25	19	50	11	43	69	50	30
K1759.11075252	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	29	25	75	11	43	98	66,5	50
K1759.11100252	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	33	25	100	11	43	121	83	60