

슬롯 가이드 너트, A형, 단면

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강 1.1191.


표면 마무리:
검정 산화.

정보:
너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다.
많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.

이용:
너트 가이드 슬롯은 장치 유닛과 함께 슬롯에 체결되며 이후 상대편 피스에 고정됩니다.

장점:
장치 유닛 조립 시 많은 시간 절약.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	BN=슬롯 너비	B	H	H1	L
K0954.08X8	A	싱글	8	8	8	-	20
K0954.12X20	A	싱글	20	12	14	6	30
K0954.12X22	A	싱글	22	12	14	6	30
K0954.12X30	A	싱글	30	12	14	6	30
K0954.14X20	A	싱글	20	14	14	6	30
K0954.14X22	A	싱글	22	14	14	6	30
K0954.14X30	A	싱글	30	14	14	6	30
K0954.16X20	A	싱글	20	16	14	6	30
K0954.16X22	A	싱글	22	16	14	6	30
K0954.16X30	A	싱글	30	16	14	6	30

슬롯 가이드 너트, A형, 단면

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	BN=슬롯 너비	B	H	H1	L
K0954.18X20	A	싱글	20	18	14	6	30
K0954.18X22	A	싱글	22	18	14	6	30
K0954.18X30	A	싱글	30	18	14	6	30
K0954.22X20	A	싱글	20	22	14	6	30
K0954.22X22	A	싱글	22	22	14	6	30
K0954.22X30	A	싱글	30	22	14	6	30