

시트 스틸 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양

양
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.

표면 마무리:

하우징, 프레스뮴.
슬라이딩 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오염 저항은 $\leq 10^4 \Omega$ 입니다.

이용:


운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정전기 방전을 방지할 수 있습니다.

온도 범위:

-20 °C ~ +60 °C

도면

고정 캐스터



시트 스틸 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양

품목 요약

주문 번호	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	L2	지탱력 kg
K1761.11080321	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	32	55	60	85	80	9	100	80	102	76	65
K1761.11100321	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	32	55	60	85	100	9	100	80	125	76	70
K1761.11125321	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	32	55	60	85	125	9	100	80	150	76	80
K1761.11160401	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	130
K1761.11200401	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	75	80	110	200	11	140	105	235	-	160