


스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.4308.

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 질은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

스페셜 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 A

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.1040410	A	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	8	14
K1680.1040510	A	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	8	14
K1680.1040610	A	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	8	14
K1680.10404101	A	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	8	14
K1680.10405101	A	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	8	14
K1680.10406101	A	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	8	14
K1680.1040512	A	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	8	15
K1680.1040612	A	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	8	15
K1680.1040812	A	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	8	15
K1680.10405121	A	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	8	15
K1680.10406121	A	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	8	15
K1680.10408121	A	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	8	15
K1680.1040616	A	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	15	35
K1680.1040816	A	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	15	35
K1680.1041016	A	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	15	35
K1680.10406161	A	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	15	35
K1680.10408161	A	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	15	35
K1680.10410161	A	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	15	35
K1680.1040820	A	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	20	60
K1680.1041020	A	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	20	60
K1680.1041220	A	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	20	60
K1680.10408201	A	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	20	60
K1680.10410201	A	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	20	60
K1680.10412201	A	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	20	60