


스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.4308.

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

스페셜 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.1070410	D	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510	D	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610	D	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10704101	D	검회색 RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.10705101	D	검회색 RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10706101	D	검회색 RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070512	D	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612	D	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812	D	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.10705121	D	검회색 RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10706121	D	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10708121	D	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070616	D	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816	D	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016	D	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10706161	D	검회색 RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10708161	D	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10710161	D	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070820	D	검회색 RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020	D	검회색 RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220	D	검회색 RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.10708201	D	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10710201	D	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10712201	D	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.10704102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.10705102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10706102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107041012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10705122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10706122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10708122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.107051212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.10706162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10708162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10710162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107061612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10708202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10710202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10712202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107082012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041016	D	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051016	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061016	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410116	D	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510116	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051216	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061216	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081216	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512116	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061616	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081616	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101616	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016116	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082016	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102016	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122016	D	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020116	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220116	D	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041084	D	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051084	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061084	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410184	D	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510184	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051284	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061284	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081284	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512184	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061684	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081684	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101684	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016184	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082084	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102084	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122084	D	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.1071020184	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220184	D	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041086	D	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051086	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061086	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410186	D	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510186	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051286	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061286	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081286	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512186	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061686	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081686	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101686	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016186	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082086	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102086	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122086	D	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020186	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220186	D	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041087	D	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051087	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061087	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410187	D	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510187	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051287	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061287	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081287	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512187	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061687	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081687	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101687	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016187	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082087	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102087	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122087	D	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020187	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220187	D	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041088	D	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051088	D	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061088	D	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410188	D	연한 회색 RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510188	D	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051288	D	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061288	D	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081288	D	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512188	D	연한 회색 RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.1070812188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061688	D	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081688	D	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101688	D	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016188	D	연한 회색 RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082088	D	연한 회색 RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102088	D	연한 회색 RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122088	D	연한 회색 RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020188	D	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220188	D	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60