


프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체: 아연 다이캐스팅.

슬라이딩 부품: POM 플라스틱.

부착형 부품: 아연 도금된 스틸.

O 링: EPDM.

클램핑 레버: 유리 섬유 강화 플라스틱.

클램핑 레버 메커니즘: 스틸.

정보:

클립 고정된 플라스틱 슬라이딩 부품이 있는 금속 프로파일 슬라이더. 슬라이딩 시스템을 고정하는 보조 클램핑 레버가 있음. 프로파일 슬라이더는 알루미늄 프로파일 유형 I이 8mm의 슬롯에서 적은 마모를 일으키며 직선 운동할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 윤활이 필요하지 않아 먼지에 극도로 둔감하게 만듭니다.

프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 F_{max} 는 50N입니다. 최대 조임 토크 15Nm에서의 클램핑 파워는 600N입니다.

슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(타입 F) 및 이동식 베어링(타입 L)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.

S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.

타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.

L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.

공급 내역:

타입 S: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.

DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.

DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.

ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.

DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.

슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.

DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.

ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.


DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.

슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.


DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

품목 설명/제품 이미지




M6 나사가 있는
고정 베어링.



M5 나사가 있는 부동 베어링.
프로파일이 서로 옆으로
이동할 수 있습니다.

프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

도면



품목 요약

프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

주문 번호	타입	형태 타입	D
K1806.1001	S	표준	-
K1806.2051	L	이동식 베어링	M5
K1806.3061	F	고정 베어링	M6