

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양

양  
품목 설명/제품 이미지



**설명**

**재질:**

견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠


**표면 마무리:**

하우징은 견고한 용접 스틸 구조이며, 턴테이블에 축 방향 홈 볼 베어링 DIN 711 및 테이퍼 롤러 베어링 DIN 720이 있는 스위벨 캐스터 하우징과 윤활 니플이 있으며, 먼지 및 튀는 물이 유입되지 않도록 보호처리되었습니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.

**정보:**

용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.

**도면**



# Extrathane 휠 스투드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사

## 양 품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	지탱력 kg
K1769.16050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	55	50	80	75	110	160	11	205	140	105	135	700
K1769.20050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	60	50	80	75	110	200	11	245	140	105	160	1000
K1769.25060	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	75	60	105	-	140	250	14	305	175	140	200	1350