

UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑, 시스템 크기 80mm, 풋 있음

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.


표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:

UNILOCK 5축 베이스 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 기계 테이블은 물론 그리드 간격 40/50mm, 시스템 크기 M12인 그리드 판에 직접 장착될 수 있으며, UNILOCK 클램핑 볼트가 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다. 적합한 어댑터 클램핑 볼트를 사용하면 기존의 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.



도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	H	SW	홀딩력 F kN	조임 토크 max. Nm	무게 kg
K0961.1212550400	A	변형 방지 장치 없음	125	6	50	15	4.96

UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑, 시스템 크기 80mm, 풋 있음

품목 요약
