

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.

표면 마무리:


하우징, 프레스뮴.

정보:

경화 처리된 베어링 셸로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다.
이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.

도면

고정 캐스터



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	지탱력 kg
K1772.075321	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
K1772.075324	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
K1772.100371	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
K1772.100374	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
K1772.125401	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
K1772.125404	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
K1772.150501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800
K1772.150504	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링 품목 요약
