

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.


표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 셸로 강화되었습니다.


정보:

경화 처리된 베어링 셸로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.

도면



턴테이블 베어링:



폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	지탱력 kg
K1772.07532	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075323	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.10037	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100373	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.12540	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125403	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.15050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150503	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800