

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 고 중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.

표면 마무리:


하우징, 프레스뮴. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 셸로 강화되었습니다.

정보:

경화 처리된 베어링 셸로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.


도면

"stop top" 포함
스위벨 캐스터



stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 고 중량 사양, 플레인 및 볼 베어링 도면

턴테이블 베어링:



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	지탱력 kg
K1772.075322	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075325	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	볼 베어링	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.100372	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100375	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	볼 베어링	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.125402	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125405	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	볼 베어링	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.150502	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150505	스위벨 캐스터	stop-top 로킹 시스템 포함	볼 베어링	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800