

납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

정보:

DIN EN ISO 7380-1 - 타입 A: 납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류.

DIN EN ISO 7380-2 - 타입 B: 납작한 하프 라운드 헤드, 육각 소켓과 플랜지가 있는 스크류.

도면



품목 요약

납작한 하프 라운드 헤드에 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.1303X8	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	8	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1303X10	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	10	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1303X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	12	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1303X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	16	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1303X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	20	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1304X8	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	8	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X10	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	10	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	12	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	16	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	20	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X25	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	25	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1304X30	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	30	6,5	10	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1305X8	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	8	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X10	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	10	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	12	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	16	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	20	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X25	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	25	0	0,24	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X30	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	30	4	8	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X35	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	35	9	13	9,5	-	2,75	3
K1796.1305X40	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	40	14	18	9,5	-	2,75	3
K1796.1306X8	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	8	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X10	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	10	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	12	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	16	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	20	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X25	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	25	0	3	10,5	-	3,3	4

납작한 하프 라운드 헤드에 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.1306X30	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	30	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X35	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	35	6	11	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X40	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	40	11	16	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X45	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	45	16	21	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X50	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	50	21	26	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X55	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	55	26	31	10,5	-	3,3	4
K1796.1306X60	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	60	31	36	10,5	-	3,3	4
K1796.1308X8	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	8	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X10	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	10	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	12	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	16	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	20	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X25	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	25	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X30	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	30	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X35	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	35	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1308X40	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	40	5,75	12	14	-	4,4	5
K1796.1308X45	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	45	10,75	17	14	-	4,4	5
K1796.1308X50	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	50	15,75	22	14	-	4,4	5
K1796.1308X55	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	55	20,75	27	14	-	4,4	5
K1796.1308X60	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	60	25,75	32	14	-	4,4	5
K1796.1310X12	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	12	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X16	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	16	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X20	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	20	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X25	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	25	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X30	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	30	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X35	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	35	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X40	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	40	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X45	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	45	5,5	13	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X50	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	50	10,5	18	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X55	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	55	15,5	23	17,5	-	5,5	6
K1796.1310X60	A	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	60	20,5	28	17,5	-	5,5	6
K1796.1503X8	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M3	8	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1503X10	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M3	10	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1503X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M3	12	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1503X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M3	16	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1503X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M3	20	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1504X8	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	8	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X10	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	10	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	12	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	16	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	20	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	25	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1504X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	30	6,5	10	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1505X8	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	8	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X10	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	10	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	12	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	16	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	20	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	25	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	30	4	8	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X35	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	35	9	13	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	40	14	18	9,5	-	2,75	3
K1796.1505X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	45	19	23	9,5	-	2,75	3
K1796.1506X8	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	8	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X10	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	10	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	12	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	16	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	20	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	25	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	30	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X35	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	35	6	11	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	40	11	16	10,5	-	3,3	4

납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.1506X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	45	16	21	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X50	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	50	21	26	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X55	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	55	26	31	10,5	-	3,3	4
K1796.1506X60	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	60	31	36	10,5	-	3,3	4
K1796.1508X8	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	8	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X10	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	10	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	12	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	16	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	20	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	25	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	30	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X35	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	35	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1508X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	40	5,75	12	14	-	4,4	5
K1796.1508X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	45	10,75	17	14	-	4,4	5
K1796.1508X50	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	50	15,75	22	14	-	4,4	5
K1796.1508X55	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	55	20,75	27	14	-	4,4	5
K1796.1508X60	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	60	25,75	32	14	-	4,4	5
K1796.1510X12	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	12	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	16	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	20	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	25	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	30	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X35	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	35	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	40	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	45	5,5	13	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X50	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	50	10,5	18	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X55	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	55	15,5	23	17,5	-	5,5	6
K1796.1510X60	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	60	20,5	28	17,5	-	5,5	6
K1796.1512X16	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	16	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X20	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	20	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X25	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	25	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	30	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X35	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	35	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	40	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	45	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X50	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	50	0	5,25	21	-	6,6	8
K1796.1512X60	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	60	15,25	24	21	-	6,6	8
K1796.1516X30	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M16	30	0	6	28	-	8,8	10
K1796.1516X40	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M16	40	0	6	28	-	8,8	10
K1796.1516X45	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M16	45	0	6	28	-	8,8	10
K1796.1516X50	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M16	50	0	6	28	-	8,8	10
K1796.1516X60	A	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M16	60	0	6	28	-	8,8	10
K1796.1103X8	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	8	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1103X10	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	10	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1103X12	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	12	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1103X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	16	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1103X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	20	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1104X8	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	8	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X10	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	10	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X12	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	12	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	16	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	20	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X25	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	25	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1104X30	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	30	6,5	30	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1105X8	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	8	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X10	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	10	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X12	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	12	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	16	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	20	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X25	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	25	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X30	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	30	4	8	9,5	-	2,75	3
K1796.1105X40	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	40	14	18	9,5	-	2,75	3

납작한 하프 라운드 헤드에 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.1105X45	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	45	19	23	9,5	-	2,75	3
K1796.1106X8	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	8	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X10	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	10	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X12	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	12	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	16	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	20	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X25	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	25	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X30	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	30	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X35	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	35	6	11	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X40	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	40	11	6	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X45	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	45	16	21	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X50	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	50	21	26	10,5	-	3,3	4
K1796.1106X60	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	60	31	36	10,5	-	3,3	4
K1796.1108X10	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	10	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X12	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	12	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	16	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	20	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X25	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	25	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X30	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	30	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X35	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	35	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1108X40	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	40	5,75	12	14	-	4,4	5
K1796.1108X45	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	45	10,75	17	14	-	4,4	5
K1796.1108X50	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	50	15,75	22	14	-	4,4	5
K1796.1108X60	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	60	25,75	32	14	-	4,4	5
K1796.1110X16	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	16	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1110X20	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	20	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1110X25	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	25	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1110X30	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	30	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1110X40	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	40	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1110X50	A	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	50	10,5	18	17,5	-	5,5	6
K1796.1603X10	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	10	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1603X12	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	12	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1603X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	16	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1603X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	20	0	1,5	5,7	-	1,65	2
K1796.1604X8	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	8	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X10	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	10	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X12	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	12	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	16	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	20	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X25	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	25	0	2,1	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1604X30	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	30	6,5	10	7,6	-	2,2	2,5
K1796.1605X8	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	8	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X10	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	10	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X12	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	12	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	16	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	20	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X25	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	25	0	2,4	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X30	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	30	4	8	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X40	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	40	14	18	9,5	-	2,75	3
K1796.1605X45	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	45	19	23	9,5	-	2,75	3
K1796.1606X8	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	8	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X10	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	10	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X12	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	12	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	16	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	20	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X25	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	25	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X30	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	30	0	3	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X35	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	35	6	11	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X40	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	40	11	16	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X45	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	45	16	21	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X50	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	50	21	26	10,5	-	3,3	4
K1796.1606X60	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	60	31	36	10,5	-	3,3	4

납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.1608X10	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	10	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X12	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	12	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	16	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	20	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X25	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	25	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X30	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	30	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X35	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	35	0	3,75	14	-	4,4	5
K1796.1608X40	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	40	5,75	12	14	-	4,4	5
K1796.1608X45	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	45	10,75	17	14	-	4,4	5
K1796.1608X50	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	50	15,75	22	14	-	4,4	5
K1796.1608X60	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	60	25,75	32	14	-	4,4	5
K1796.1610X16	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	16	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1610X20	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	20	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1610X25	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	25	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1610X30	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	30	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1610X40	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	40	0	4,5	17,5	-	5,5	6
K1796.1610X50	A	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	50	10,5	18	17,5	-	5,5	6
K1796.2304X8	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	8	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X10	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	10	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X12	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	12	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X16	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	16	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X20	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	20	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X25	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	25	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2304X30	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	30	6,5	10	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2305X8	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	8	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X10	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	10	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X12	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	12	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X16	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	16	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X20	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	20	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X25	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	25	0	0,24	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X30	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	30	4	8	-	11,8	2,75	3
K1796.2305X35	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	35	9	13	-	11,8	2,75	3
K1796.2306X8	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	8	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X10	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	10	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X12	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	12	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X16	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	16	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X20	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	20	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X25	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	25	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X30	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	30	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X35	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	35	6	11	-	13,6	3,3	4
K1796.2306X40	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	40	11	16	-	13,6	3,3	4
K1796.2308X12	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	12	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X16	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	16	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X20	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	20	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X25	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	25	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X30	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	30	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X35	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	35	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X40	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	40	5,75	12	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X50	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	50	15,75	22	-	17,8	4,4	5
K1796.2308X60	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	60	25,75	32	-	17,8	4,4	5
K1796.2310X25	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	25	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2310X30	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	30	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2310X35	B	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	35	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2504X8	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	8	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X10	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	10	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X12	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	12	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X16	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	16	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	20	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X25	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	25	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2504X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M4	30	6,5	10	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2505X8	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	8	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X10	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	10	0	2,4	-	11,8	2,75	3

납작한 하프 라운드 헤드에 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.2505X12	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	12	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X16	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	16	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	20	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X25	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	25	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	30	4	8	-	11,8	2,75	3
K1796.2505X35	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M5	35	9	13	-	11,8	2,75	3
K1796.2506X8	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	8	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X10	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	10	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X12	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	12	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X16	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	16	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	20	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X25	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	25	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	30	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X35	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	35	6	11	-	13,6	3,3	4
K1796.2506X40	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M6	40	11	16	-	13,6	3,3	4
K1796.2508X12	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	12	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X16	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	16	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	20	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X25	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	25	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	30	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X35	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	35	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X40	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	40	5,75	12	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X50	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	50	15,75	22	-	17,8	4,4	5
K1796.2508X60	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M8	60	25,75	32	-	17,8	4,4	5
K1796.2510X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	20	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2510X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	30	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2510X35	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	35	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2510X40	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	40	0	4,5	-	21,9	5,5	6
K1796.2510X50	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M10	50	10,5	18	-	21,9	5,5	6
K1796.2512X20	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	20	0	5,25	-	26	6,6	8
K1796.2512X25	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	25	0	5,25	-	26	6,6	8
K1796.2512X30	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	30	0	5,25	-	26	6,6	8
K1796.2512X40	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	40	0	5,25	-	26	6,6	8
K1796.2512X50	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	50	0	5,25	-	26	6,6	8
K1796.2512X60	B	스틸	광택 처리된 아연도금	10.9	M12	60	15,25	24	-	26	6,6	8
K1796.2103X8	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	8	0	1,5	-	6,9	1,65	2
K1796.2103X10	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	10	0	1,5	-	6,9	1,65	2
K1796.2104X8	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	8	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2104X10	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	10	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2104X12	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	12	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2104X16	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	16	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2104X20	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	20	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2104X25	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	25	0	2,1	-	9,4	2,2	2,5
K1796.2105X8	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	8	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2105X10	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	10	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2105X12	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	12	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2105X16	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	16	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2105X20	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	20	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2105X25	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	25	0	2,4	-	11,8	2,75	3
K1796.2106X8	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	8	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X10	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	10	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X12	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	12	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X16	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	16	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X20	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	20	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X25	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	25	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X30	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	30	0	3	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X35	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	35	6	11	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X40	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	40	11	6	-	13,6	3,3	4
K1796.2106X45	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	45	16	21	-	13,6	3,3	4
K1796.2108X10	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	10	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2108X12	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	12	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2108X16	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	16	0	3,75	-	17,8	4,4	5

납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류 DIN EN ISO 7380

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	D1	K	SW
K1796.2108X20	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	20	0	3,75	-	17,8	4,4	5
K1796.2108X25	B	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	25	0	3,75	-	17,8	4,4	5