


육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.0503.

스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.

압력 스프링 1.4310.

잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:

나사 슬리브 및 검정 산화 마무리된 잠금 바.

경화, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

스페셜 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

육각 인덱스 플런저, 타입 C

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.060410	C	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510	C	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610	C	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.0604101	C	검회색 RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.0605101	C	검회색 RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.0606101	C	검회색 RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060512	C	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612	C	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812	C	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.0605121	C	검회색 RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.0606121	C	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.0608121	C	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060616	C	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816	C	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016	C	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.0606161	C	검회색 RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.0608161	C	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.0610161	C	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060820	C	검회색 RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020	C	검회색 RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220	C	검회색 RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.0608201	C	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.0610201	C	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.0612201	C	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.0604102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.0605102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.0606102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06041012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.0605122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.0606122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.0608122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06051212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15

육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.06081212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.0606162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.0608162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.0610162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06061612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.0608202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.0610202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.0612202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06082012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041016	C	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051016	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061016	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410116	C	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051216	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061216	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081216	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061616	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081616	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101616	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082016	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102016	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122016	C	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220116	C	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041084	C	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051084	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061084	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410184	C	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510184	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051284	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061284	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081284	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512184	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061684	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081684	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101684	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016184	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082084	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102084	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122084	C	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020184	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220184	C	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60

육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 단성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.06041086	C	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051086	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061086	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410186	C	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051286	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061286	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081286	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061686	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081686	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101686	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082086	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102086	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122086	C	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220186	C	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041087	C	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051087	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061087	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410187	C	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051287	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061287	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081287	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061687	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081687	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101687	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082087	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102087	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122087	C	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220187	C	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041088	C	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051088	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061088	C	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410188	C	연한 회색 RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051288	C	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061288	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081288	C	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061688	C	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35

육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.06081688	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101688	C	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082088	C	연한 회색 RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102088	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122088	C	연한 회색 RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220188	C	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60