알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.

표면 마무리:
검정색 또는 은색 분말 코팅.

정보:
휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.

조립:
허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.

공급 내역:
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).

액세서리:
K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

품목 설명/제품 이미지



도면





© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7
K1523.1251216	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6
K1523.1251416	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6
K1523.1601416	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6
K1523.1601616	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	16	36	20	40	19,4	8	M6
K1523.1251226	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6
K1523.1251426	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6
K1523.1601426	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6
K1523.1601626	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	16	36	20	40	19,4	8	M6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG