

알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, E형, 로케이팅 홀 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버 열가소성, 검정색.

그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.

표면 마무리:

검정색 또는 은색 분말 코팅.

정보:

휠 림의 동심 및 축 주행 $\leq 0.4\text{mm}$.

조립:

허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정용 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.

공급 내역:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버.

그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).

액세서리:

K0173 와셔.

K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.


알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, E형, 로케이팅 홀 포함

품목 설명/제품 이미지



알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, E형, 로케이팅 홀 포함

도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H
K1523.125121	검정	E	로케이팅 홀 있음	125	12	31	18	36	17,6
K1523.125141	검정	E	로케이팅 홀 있음	125	14	31	18	36	17,6
K1523.160141	검정	E	로케이팅 홀 있음	160	14	36	20	40	19,4
K1523.160161	검정	E	로케이팅 홀 있음	160	16	36	20	40	19,4
K1523.125122	실버	E	로케이팅 홀 있음	125	12	31	18	36	17,6
K1523.125142	실버	E	로케이팅 홀 있음	125	14	31	18	36	17,6
K1523.160142	실버	E	로케이팅 홀 있음	160	14	36	20	40	19,4
K1523.160162	실버	E	로케이팅 홀 있음	160	16	36	20	40	19,4