


육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.0503.

스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.

압력 스프링 1.4310.

잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:

나사 슬리브 및 검정 산화 마무리된 잠금 바.

경화, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

스페셜 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

육각 인덱스 플런저, 타입 D

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.070410	D	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510	D	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610	D	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0704101	D	검회색 RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705101	D	검회색 RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706101	D	검회색 RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070512	D	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612	D	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812	D	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0705121	D	검회색 RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706121	D	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708121	D	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070616	D	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816	D	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016	D	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0706161	D	검회색 RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708161	D	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710161	D	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070820	D	검회색 RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020	D	검회색 RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220	D	검회색 RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0708201	D	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710201	D	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712201	D	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0704102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706102	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07041012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0705122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708122	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

육각 인덱스 플랜저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.07051212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081212	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0706162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710162	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07061612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101612	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0708202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712202	D	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07082012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122012	D	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041016	D	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051016	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061016	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410116	D	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510116	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051216	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061216	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081216	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512116	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061616	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081616	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101616	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016116	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082016	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102016	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122016	D	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020116	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220116	D	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041084	D	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051084	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061084	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410184	D	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510184	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051284	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061284	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081284	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512184	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061684	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081684	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101684	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616184	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016184	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082084	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102084	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122084	D	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820184	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60

육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.071020184	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220184	D	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041086	D	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051086	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061086	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410186	D	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510186	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051286	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061286	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081286	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512186	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061686	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081686	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101686	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016186	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082086	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102086	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122086	D	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020186	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220186	D	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041087	D	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051087	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061087	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410187	D	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510187	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051287	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061287	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081287	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512187	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061687	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081687	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101687	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016187	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082087	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102087	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122087	D	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020187	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220187	D	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041088	D	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051088	D	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061088	D	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410188	D	연한 회색 RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510188	D	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051288	D	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061288	D	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081288	D	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512188	D	연한 회색 RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15

육각 인덱스 플런저, 타입 D

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1679.070812188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061688	D	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081688	D	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101688	D	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016188	D	연한 회색 RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082088	D	연한 회색 RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102088	D	연한 회색 RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122088	D	연한 회색 RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020188	D	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220188	D	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60