


스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.4308.

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

스페셜 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 C

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.1060410	C	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510	C	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610	C	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.10604101	C	검회색 RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.10605101	C	검회색 RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.10606101	C	검회색 RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060512	C	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612	C	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812	C	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.10605121	C	검회색 RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.10606121	C	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.10608121	C	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060616	C	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816	C	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016	C	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.10606161	C	검회색 RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.10608161	C	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.10610161	C	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060820	C	검회색 RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020	C	검회색 RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220	C	검회색 RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.10608201	C	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.10610201	C	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.10612201	C	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.10604102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.10605102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.10606102	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106041012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.10605122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.10606122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.10608122	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106051212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.106081212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.10606162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.10608162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.10610162	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106061612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.106081612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.10608202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.10610202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.10612202	C	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.106082012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.106041016	C	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051016	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061016	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060410116	C	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106051216	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061216	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.106081216	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060512116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106061616	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.106081616	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101616	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060616116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106082016	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102016	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122016	C	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.1060820116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220116	C	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.106041084	C	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051084	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061084	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060410184	C	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510184	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106051284	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061284	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.106081284	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060512184	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106061684	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.106081684	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101684	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060616184	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016184	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106082084	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102084	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122084	C	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.1060820184	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020184	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220184	C	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.106041086	C	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051086	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061086	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060410186	C	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106051286	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061286	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.106081286	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060512186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106061686	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.106081686	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101686	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060616186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106082086	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102086	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122086	C	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.1060820186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220186	C	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.106041087	C	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051087	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061087	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060410187	C	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106051287	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061287	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.106081287	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060512187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106061687	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.106081687	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101687	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060616187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106082087	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102087	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122087	C	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.1060820187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220187	C	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.106041088	C	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.106051088	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.106061088	C	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.1060410188	C	연한 회색 RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1680.1060510188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1680.1060610188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1680.106051288	C	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.106061288	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.106081288	C	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.1060512188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1680.1060612188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1680.1060812188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1680.106061688	C	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1680.106081688	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.106101688	C	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.1060616188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1680.1060816188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1680.1061016188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1680.106082088	C	연한 회색 RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.106102088	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.106122088	C	연한 회색 RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1680.1060820188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1680.1061020188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1680.1061220188	C	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60