



스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스톱퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다. 스톱퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.

재질:

1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 질은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스톱퍼.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:


브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

도면 설명:

- 1) 좌측 스톱퍼
- 2) 우측 스톱퍼

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

도면



품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.1070410	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.1070510	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.1070610	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.1070512	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.1070612	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.1070812	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.1070616	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.1070816	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.1071016	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.10708201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.10710201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.10712201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.10704102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.10705102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.10706102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.10705122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.10706122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.10708122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.10706162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.10708162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.10710162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.107082012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.107102012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.107122012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.1070820116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.2070410	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.2070510	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.2070610	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.2070512	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.2070612	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.2070812	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.2070616	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.2070816	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.2071016	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.20708201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.20710201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.20712201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.20704102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.20705102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.20706102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.20705122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.20706122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.20708122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.20706162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.20708162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.20710162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.207082012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.207102012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.207122012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.2071220187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60