


프로파일 슬라이더, 타입 S, 표준

품목 설명/제품 이미지



M6 나사가 있는
고정 베어링.

M5 나사가 있는 부동 베어링.
프로파일이 서로 옆으로
이동할 수 있습니다.

설명

재질:

기본 몸체: 아연 다이캐스팅.
슬라이딩 부품: POM 플라스틱.
부착형 부품: 아연 도금된 스틸.
O 링: EPDM.

정보:

클립 고정된 플라스틱 슬라이딩 부품이 있는 금속 프로파일 슬라이더.
프로파일 슬라이더는 알루미늄 프로파일 유형 I이 8mm의 슬롯에서 적은 마모를 일으키며 직선 운동할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 윤활이 필요하지 않아 먼지에 극도로 둔감하게 만듭니다.

프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 $F_{max} = 50N$.

슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(F형) 및 이동식 베어링(L형)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.

S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.

타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.

L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.

공급 내역:


타입 S: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

프로파일 슬라이더, 타입 S, 표준

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입
K1806.1000	S	표준